





Dimensioni: 40,2 x 21,3 x 30 cm
Peso netto: kg 15
Pressione di utilizzo: 6 bar/87 psi
Consumo max: 30 NL/min
Qualità aria filtrata e deumidificata


Dimensiones: 40,2 x 21,3 x 30 cm
 Peso neto: kg 15
 Presión de operación: 6 bar/87 psi
 Consumo máximo: 30 NI/min

Dimensions: 40,2 x 21,3 x 30 cm
 Net weight: kg 15
 Operating pressure: 6 bar/87 psi
 Max consumption: 30 NI/min
 Quality filtered and dehumidified air



 **Dispositivo pneumatico semiautomatico per la pulizia di flaconi e contenitori di cosmetica in genere. I due ugelli rimuovono le impurità secche contenute nei flaconi tramite un soffio di vuoto pneumatico. SC20 è anche dotato di un kit di centratori per gli ugelli adatti ai diametri della profumeria standard FEA ed a contenitori con diametro maggiore, come i contenitori per creme. Sul fondo del dispositivo è posta una scatola di raccolta residui dotata di fondo trasparente che permette la visione dello scarto senza l'apertura del fondo. La pulizia della scatola di raccolta rifiuti può essere fatta tramite un soffio d'aria compressa**

 **Dispositivo neumático semiautomático para limpieza de botellas y envases cosméticos. En general las dos boquillas quitan las impurezas secas contenidas en las botellas a través de una explosión de vacío neumático. SC20 también está equipado de un kit de centrado para las boquillas. Adecuado para diámetros de perfumería FEA y envases con mayor diámetro, como los envases para cremas. En la parte inferior del dispositivo se coloca una caja de recogida de residuos con un fondo transparente que permite la visión de los residuos sin abrir el fondo. La limpieza de la caja de recogida de los residuos se puede hacer con aire comprimido.**

 **Semi-automatic pneumatic device for cleaning bottles and cosmetic containers in general. The two nozzles remove the dry impurities contained in the bottles through a blow of pneumatic vacuum air. SC20 is also equipped with a centering tools kit for the nozzles, suitable for FEA standard perfumes diameters and larger diameter containers, such as cream containers. On the bottom of the device there is a waste collection box with a transparent bottom that allows the vision of the waste without opening the bottom. The waste collection box can be cleaned by blowing compressed air.**